


Garant**Hulplade Enkeltsidet, Passer til type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928070 2000
GTIN	4062406112684
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring.

Hulplade af kantet pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til placering af hulpladetilbehør.

Passer til:

Til iskrunding mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Tilbehør til hulplader finder du i gruppe 95.

Teknisk beskrivelse

Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Dybde	25 mm
Bæreevne	100 kg
Højde	481 mm
Bredde	1920 mm
Vægt	12 kg
Passer til type	2000 mm
Materialetykkelse	1 mm

Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hulplade

Tilbehør

Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2	928270 2
Holdersøjle til at hænge på Højde 481 mm	928060 481
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1	928270 1
Multifix Passer til type 500	928201 500
Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2	928275 2
Multifix Passer til type 300	928201 300
Multifix Passer til type 1500	928201 1500