


Garant**Hulplade Enkeltsidet, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928070 1500
GTIN	4062406112677
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring.

Hulplade af kantet pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til placering af hulpladetilbehør.

Passer til:

Til iskrunding mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Tilbehør til hulplader finder du i gruppe 95.

Teknisk beskrivelse

Dybde	25 mm
Bredde	1420 mm
Bæreevne	100 kg
Passer til type	1500 mm
Højde	481 mm
Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Vægt	9 kg
Materialetykkelse	1 mm

Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hulplade

Tilbehør

Multifix Passer til type 300	928201 300
Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Multifix Passer til type 500	928201 500
Holderøjle til at hænge på Højde 481 mm	928060 481
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1	928270 1
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2	928270 2
Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2	928275 2