


Garant

Hulpladebagvæg (søjlepar + 1 hulplade ensidet), Højde 481 mm, Passer til type: 1500

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928075 1500
GTIN	4062406113032
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Bæresøjle-par af stålør 100×40×2 mm. **Ophængsslidser** i trin på 50 mm på forsiden samt **gevindbøsninger** på forsiden til fastgørelse af yderligere moduler/komponenter. Derimellem hulpladevæg af pladestål.

Anvendelse:

Til montering på bordplader med en længde på 1000, 1500 eller 2000 mm.

Leveringsomfang:

Bestående af **1**×søjlepar + **1**×hulplade ensidet. Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

Teknisk beskrivelse

Højde	481 mm
Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Passer til type	1500 mm
Bæreevne	100 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion

Materialetykkelse	1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 481 mm
Produkttype	Hulplade

Tilbehør

Forbinder til stolper Type 2	938027 2
Forbinder til stolper Type 1	938027 1
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1500	928070 1500
Stolper Højde 481 mm	928010 481