

**Garant**

**Hulpladebagvæg (søjlepar + 2 hulplader ensidet), Højde 962 mm, Passer til type: 1000**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928076 1000
GTIN	4062406113056
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bæresøjle-par af stålrør 100×40×2 mm. **Ophængsslidser** i trin på 50 mm på forsiden samt **gevindbøsninger** på forsiden til fastgørelse af yderligere moduler/komponenter. Derimellem hulpladevæg af pladestål.

**Anvendelse:**

**Til montering på bordplader** med en længde på 1000, 1500 eller 2000 mm.

**Leveringsomfang:**

Bestående af **1**×søjlepar + **2**×hulplade ensidet. Egned til fastgørelse af bærearmskonsol.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Teknisk beskrivelse**

Bæreevne	200 kg
Højde	962 mm
Hulplade, udførelse	enkeltidet

Passer til type	1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 962 mm
Produkttype	Hulplade

## Tilbehør

Forbinder til stolper Type 2	938027 2
Forbinder til stolper Type 1	938027 1
Stolper Højde 962 mm	928010 962
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1000	928070 1000