


**Garant****Hulplade tosidet, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928071 1500
GTIN	4062406112707
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring.

Hulvæg i **dobbeltsidet udførelse** kan bestykkes på begge sider **uafhængigt af hinanden**.

Hulplade af kantet pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til placering af hulpladetilbehør.

**Passer til:**

Til iskrunding mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Bemærk:**

Tilbehør til hulplader finder du i gruppe 95.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	18 kg
Passer til type	1500 mm
Bæreevne	100 kg
Hulplade, udførelse	Dobbeltsidet
Højde	481 mm
Dybde	25 mm
Bredde	1420 mm

Materialetykkelse	1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hulplade

## Tilbehør

Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1	928270 1
Multifix Passer til type 300	928201 300
Holdersøjle til at hænge på Højde 481 mm	928060 481
Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Multifix Passer til type 500	928201 500
Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2	928275 2
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2	928270 2