

Garant

Hulpladebagvæg (søjlepar + 2 hulplader ensidet), Højde 962 mm, Passer til type: 2000

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928076 2000
GTIN	4062406113070
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Bæresøjle-par af stålør 100×40×2 mm. **Ophængsslidser** i trin på 50 mm på forsiden samt **gevindbøsninger** på forsiden til fastgørelse af yderligere moduler/komponenter. Derimellem hulpladevæg af pladestål.

Anvendelse:

Til montering på bordplader med en længde på 1000, 1500 eller 2000 mm.

Leveringsomfang:

Bestående af **1**×søjlepar + **2**×hulplade ensidet. Egned til fastgørelse af bærearmskonsol.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	200 kg
Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Højde	962 mm

Passer til type	2000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 962 mm
Produkttype	Hulplade

Tilbehør

Forbinder til stolper Type 1	938027 1
Forbinder til stolper Type 2	938027 2
Stolper Højde 962 mm	928010 962
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 2000	928070 2000