

**Garant****Hylde i pladestål 300 mm dybe, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 928131 1500   |
| GTIN                | 4062406113230 |
| Artikelklasse       | 91P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. **Indstillingsområde i dybden 110 mm.**

Mulighed for at låse **vandret 90°** og **skrå 110°**.

**Passer til:**

Montering ved **ophængning** i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Bemærk:**

Hylde kan forsynes med åbne opbevaringskasser, som du finder i del 96.

**Teknisk beskrivelse**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dybdejusteringsområde | 110 mm     |
| Nyttedybde            | 300 mm     |
| Passer til type       | 1500       |
| Bredde                | 1420 mm    |
| Monteringshøjde       | 80 mm      |
| Nyttebredde           | 1380 mm    |
| Hældningsvinkel       | 90 grader  |
| Hældningsvinkel       | 110 grader |
| Hylde, udførelse      | Standard   |

|   |  |
|---|--|
| Materialetykkelse   | 1,5 mm   |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg  |
| Farveudvalg   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype   | Hylde  |