

Garant**Hylde i pladestål 200 mm dybe, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928130 1500
GTIN	4062406113209
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. **Indstillingsområde i dybden 110 mm.**

Mulighed for at låse **vandret 90°** og **skrå 110°**.

Passer til:

Montering ved **ophængning** i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

Bemærk:

Hvis der hægtes 1 hylde på hhv. for- og bagsiden af stolpekonstruktionen, opnås det dobbelte fralægningsareal. Hyldeerne kan forsynes med gennemsigtige opbevaringskasser, som du finder i del 96.

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde	200 mm
Passer til type	1500
Nyttebredde	1380 mm
Dybdejusteringsområde	40 mm
Bredde	1420 mm
Monteringshøjde	80 mm
Hældningsvinkel	90 grader
Hældningsvinkel	110 grader

Hylde, udførelse	Standard
Materialetykkelse	1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hylde