

Garant**Hylde i pladestål 300 mm dybe, Passer til type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928131 2000
GTIN	4062406113247
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. **Indstillingsområde i dybden 110 mm.**

Mulighed for at låse **vandret 90°** og **skrå 110°**.

Passer til:

Montering ved **ophængning** i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

Bemærk:

Hyldeerne kan forsynes med åbne opbevaringskasser, som du finder i del 96.

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde	300 mm
Nyttebredde	1880 mm
Monteringshøjde	80 mm
Dybdejusteringsområde	110 mm
Bredde	1920 mm
Passer til type	2000
Hældningsvinkel	90 grader
Hældningsvinkel	110 grader
Hylde, udførelse	Standard

Materialtykkelse	1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hylde