

Garant**Hylde m. belysning, Passer til type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928140 2000
GTIN	4062406113346
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Hylde som beskrevet under nr. 928131. Med integreret, svingbar LED-belysning (udførelse som nr. 928600 med tænd/sluk-knap) under hylde.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret**, lysarmatur sølvfarvet.

Bemærk:

Lampen under hylde indeholder indbyggede LED-pærer. Lyskilden (LED-lamperne) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af producenten.

Teknisk beskrivelse

LED-teknologi	ja
Nyttedybde	300 mm
Passer til type	2000
Effektforbrug	27 W
Monteringshøjde	80 mm
Farvetemperatur	4000 K
Bredde	1920 mm
Lysnet	2520 lm
Nytt bredde	1880 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	250 V

Stiktype indgang	GST-stiksystem
Hylde, udførelse	med belysning
Materialetykkelse	1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hylde