

Garant**Indstiksbasisreol, dybde 400 mm, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990201 1000
GTIN	4062406113575
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

- **De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.**
- **Enkeltdeler og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdeler, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Hylde, monteringsstype	Travers
Antal hylder	3
Hylde, bredde	946 mm
Antal profilrammer	2
Reoldybde	400 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Hylde, dybde	400 mm
Reolhøjde	1000 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 400 mm	990320 400
---	------------