

**Garant****Indstiksbasisreol, dybde 400 mm, Højde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990201 1200
GTIN	4062406113582
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

**Lakering:**

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

**Bemærk:**

- De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.
- Enkeltdeler og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.
- For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
- Leveres som enkeltdeler, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, monteringsstype	Travers
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, dybde	400 mm
Hylde, bredde	946 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Antal profilrammer	2
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Reolhøjde	1200 mm
Antal hylder	3
Reoldybde	400 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 400 mm

990320 400