

**Garant****Indstikspåbygningsreol, dybde 400 mm, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990206 800
GTIN	4062406113711
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

**Lakering:**

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

**Bemærk:**

- **De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.**
- **Enkeltdeler og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdeler, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	2
Reoldybde	400 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Antal profilrammer	1
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	975 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, monteringsstype	Travers
Hylde, bredde	946 mm
Hylde, dybde	400 mm
Reolhøjde	800 mm
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 400 mm

990320 400