

**Garant****Indstikspåbygningsreol, dybde 400 mm, Højde: 2400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990206 2400
GTIN	4062406113759
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

**Lakering:**

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

**Bemærk:**

- **De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.**
- **Enkeltdeler og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdeler, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	5
Reolhøjde	2400 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Hylde, monteringsstype	Travers
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, dybde	400 mm
Hylde, bredde	946 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	975 mm
Reoldybde	400 mm
Antal profilrammer	1
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 400 mm

990320 400