

Garant**Indstiksbasisreol, Dybde 500 mm, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990211 800
GTIN	4062406113926
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

- **De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.**
- **Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Reoldybde	500 mm
Antal profilrammer	2
Hylde, monteringsstype	Travers
Reolhøjde	800 mm
Hylde, bredde	946 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Antal hylder	2
Hylde, dybde	500 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 500 mm	990320 500
---	------------