

**Garant****Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte, Dybde 400 mm, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990241 800
GTIN	4062406113995
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile hjørnestøtte af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-ende-kapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder af forzinket metal.

**Leveringsomfang:**

Hjørnestøtte, hjørnehylde (se den pågældende størrelse for antal). 1 stk. hjørnestøtte, 2 stk. hjørnehylde.

**Lakering:**

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

**Bemærk:**

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler nr. 990201 eller nr. 990211.

**Teknisk beskrivelse**

Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles	ja
Hylde, dybde (mål B)	900 mm
Kundemontering	ja

Hylde, bredde	975 mm
Passer til reoltilslutning, dybde	400 mm
Reolhøjde	800 mm
Antal hylder	2
Hylde, dybde	975 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, ende (mål A)	777 mm
Hjørneløsning som standalone	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 400 mm
Produkttype	Hjørnesamling

## Tilbehør

Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt Passer til reoltilslutning, dybde 400 mm

990370 400