

Garant**Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte, Dybde 400 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990241 2000
GTIN	4062406114145
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile hjørnestøtte af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-ende-kapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder af forzinket metal.

Leveringsomfang:

Hjørnestøtte, hjørnehylder (se den pågældende størrelse for antal). 1 stk. hjørnestøtte, 4 stk. hjørnehylder.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler nr. 990201 eller nr. 990211.

Teknisk beskrivelse

Kundemontering	ja
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hjørneløsning som standalone	nej

Hylde, dybde (mål B)	900 mm
Hylde, dybde	975 mm
Hylde, bredde	975 mm
Reolhøjde	2000 mm
Hylde, ende (mål A)	777 mm
Passer til reoltilslutning, dybde	400 mm
Antal hylder	4
Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 400 mm
Produkttype	Hjørnesamling

Tilbehør

Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt Passer til reoltilslutning, dybde 400 mm

990370 400