

**Garant****Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte, Dybde 500 mm, Højde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990246 1200
GTIN	4062406114183
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile hjørnestøtte af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder af forzinket metal.

**Leveringsomfang:**

Hjørnestøtte, hjørnehylder (se den pågældende størrelse for antal). 1 stk. hjørnestøtte, 3 stk. hjørnehylder.

**Lakering:**

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

**Bemærk:**

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler nr. 990201 eller nr. 990211.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, ende (mål A)	636 mm
Antal hylder	3
Maks. belastning pr. enhed	900 kg

Passer til reotilslutning, dybde	500 mm
Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles	ja
Kundemontering	ja
Hylde, dybde (mål B)	972 mm
Hjørneløsning som standalone	nej
Hylde, dybde	975 mm
Reolhøjde	1200 mm
Hylde, bredde	975 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hjørnesamling

## Tilbehør

Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt Passer til reotilslutning, dybde 500 mm	990370 500
--	------------