

Garant**Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte, Dybde 500 mm, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990246 1000
GTIN	4062406114176
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile hjørnestøtte af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder af forzinket metal.

Leveringsomfang:

Hjørnestøtte, hjørnehylde (se den pågældende størrelse for antal). 1 stk. hjørnestøtte, 3 stk. hjørnehylde.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler nr. 990201 eller nr. 990211.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde	975 mm
Hylde, ende (mål A)	636 mm
Hylde, dybde	975 mm

Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles	ja
Reolhøjde	1000 mm
Antal hylder	3
Passer til reoltilslutning, dybde	500 mm
Hjørneløsning som standalone	nej
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Kundemontering	ja
Hylde, dybde (mål B)	972 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hjørnesamling

Tilbehør

Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt Passer til reoltilslutning, dybde 500 mm

990370 500