


Garant**ZeroClamp basisplade, Type: 21782****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360012 21782
GTIN	4045197722492
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle boringer til T-not-afstande fra **63, 100, 125 mm**.

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til vertikal-/horisontal maskiner.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

Bemærk:

Basisplader med spændetop-Ø 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvåsende spændetoppe.

Teknisk beskrivelse

Type	21782
Spændetop-Ø	138 mm
Højde H	54 mm
Bredde B	196 mm
Antal spændetoppe	2
Centermål S	200 mm
Længde A	446 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp dækplade til basisplade Type 21872	360013 21872
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
	360025 25M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
16M8

360025 16M8

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M16/138

360025 25M16/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M16/138

360025 18M16/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M10

360025 25M10

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808

360017 12808

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M12/138

360025 18M12/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
12M10/138

360025 12M10/138