

Garant**Indstikspåbygningsreol, Dybde 500 mm, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990216 1000
GTIN	4062406114275
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

- **De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.**
- **Enkeltdelen og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271 – 990370.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdelen, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Reoldybde	500 mm
Reolhøjde	1000 mm
Hylde, dybde	500 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Hylde, monteringsstype	Travers
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	975 mm
Antal hylder	3
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, bredde	946 mm
Antal profilrammer	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar Passer til reol, dybde 500 mm

990320 500