


**Garant****ZeroClamp basisplade, Type: 21521****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360012 21521
GTIN	4045197722706
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle boringer til T-not-afstande fra **63, 100, 125 mm**.

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Anvendelse:**

Til vertikal-/horisontalmaskiner.

**Materiale:**

**Basisplade** i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

**Specialtilbehør:**

Spændebolt nr. 360025.

Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

**Bemærk:**

Basisplader med spændetop-Ø 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvlåsende spændetoppe.

## Teknisk beskrivelse

Bredde B	396 mm
Højde H	54 mm
Centermål S	200 mm
Antal spændetoppe	4
Spændetop-Ø	138 mm
Type	21521
Længde A	396 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

## Tilbehør

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp dækplade til basisplade Type 24311	360013 24311
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138