

RUNPOTEC

HFR KABELNUTZSPEZIALIST

## Nylon-indtrækningsbånd, Båndlængde: 10m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814862 10
GTIN	9120045472530
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**4 mm** kraftigt kunststof-indtrækningsbånd, utroligt smidigt, yderst slidfast og ikke elektrisk ledende. Materialet er knækfast, formstabilt og glider utrolig godt.

Bånd af nylon. Den ene ende med klemmemonteret spiralaksel og trækøje; den anden ende med klemmemonteret trækøje.

### Teknisk beskrivelse

Båndlængde	10 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,1 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

### Tilbehør

Power Disk	814770
Kabelsmøremiddel	814760

