

Garant**ER-spændetangspatron ultrakort, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300445 32
GTIN	4062406114381
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. **Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions – spændemøtrik.** Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 – form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 30 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	30 mm
Til ER-spændetænger	32 mm
Udvendig Ø D	40 mm

Nøglevidde str.	32 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309377 14
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309377 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
	309414 18

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 308765 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm 309416 7

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm 309416 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm 309000 13

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm 309378 12

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm 309418 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm 309000 7

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm 309002 9

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm 309002 14

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm 309416 11

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm 309377 6

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40 308810 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40 308801 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm 308981 8

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm 309000 3

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm 309001 5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm 308986 17

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm 309448 14

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm 309378 6

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm 309001 6

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309378 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309448 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309378 10

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309376 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER- spændetangspatron 32	309700 32
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309376 12

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309376 2
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309377 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309377 17

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309376 3
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309377 13
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
	309377 15

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309377 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 20 mm	309376 20
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309376 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
	309432 9

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309377 18
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309376 10
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 18 mm	309376 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309418 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5