

Garant**ER-spændetangspatron ultrakort, SK 50, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300446 32
GTIN	4062406114398
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. **Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions – spændemøtrik.** Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 – form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 30 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	30 mm
Til ER-spændetænger	32 mm
Udvendig Ø D	40 mm

Nøglevidde str.	32 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309416 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309376 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 18 mm	309376 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309377 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309376 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309377 11
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309376 12
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309378 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309376 8
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
	309700 32

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 32

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309377 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309376 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309376 16
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309376 13
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309377 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309377 17
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309377 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309377 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309377 13

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309376 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309378 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309376 3
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309378 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309376 9
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 20 mm	309376 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309377 12
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13