

Garant**Performance-fræsepatron med kølekanalboring Form ADB, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300395 20
GTIN	4062406114657
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning.**
- **Inklusive 4 kølekanalboringer.**

Udførelse reklametekst:

Inklusive 4 kølekanalboringer.

Fordel:

- **Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.**
- **Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.**
- **Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.**
- **Skaftbrud på fræseren er usandsynligt.**
- **Præcisionsudførelse.**

Fordel reklametekst:

- **Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.**
- **Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.**
- **Skaftbrud på fræseren er usandsynligt.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Best egnet til TPC-fræsere og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtrækning, nøjagtigt rundløb, **processikkerhed!**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	63 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	46,5 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

308802 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

AntræksbolteForm A Passer til konus 40

308600 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308795 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40