

Garant**Performance-fræsepatron med kølekanalboringer, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304450 20 |
| GTIN | 4062406114718 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Inklusive 4 kølekanalboringer.

Fordel:

- Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.
- Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.
- Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.
- Skaftbrud på fræseren er usandsynligt.
- Præcisionsudførelse.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Yderst velegnet til TPC-fræsning og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtræk, nøjagtig koncentricitet, **processikkerhed!**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------|
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| Ø D ₂ | 46,5 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 52 mm |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Adapter | HSK-A 63 kort |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69882-4 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Indvendig køling | ja |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |