

Garant**Performance-fræsepatron med kølekanalboringer, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304450 16
GTIN	4062406114701
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Inklusive 4 kølekanalboringer.

Fordel:

- Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.
- Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.
- Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.
- Skaftbrud på fræsere er usandsynligt.
- Præcisionsudførelse.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Yderst velegnet til TPC-fræsning og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtræk, nøjagtig koncentricitet, **processikkerhed!**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Tilspændingsmoment 23 Nm; Torx-størrelse T40.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₂	43 mm
Udvendig Ø D	48,5 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron