

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302089 10
GTIN	4062406114831
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)
- Meget fin overfladestruktur.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	16 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₃	20,4 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm

Spænde-Ø D ₁	10 mm
L ₂	41 mm
Adapter	SK 40 A = 80
Holder-standard	ISO 7388-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Momentnøgleglem med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40