

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302089 12
GTIN	4062406114848
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)**
- **Meget fin overfladestruktur.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	22,4 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm

L ₂	42 mm
Ø D ₂	18 mm
Adapter	SK 40 A = 80
Holder-standard	ISO 7388-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
	308802 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40

309700 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308660 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308760 40

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40

308605 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40