

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 50 A = 70, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307528 4
GTIN	4062406115036
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Fordel:

- **Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber.**
- **Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.

Til boring, rivning og fræsning

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	42 mm
--------------	-------

Ø D ₃	13,88 mm
Spænde-Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
L ₂	37 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Adapter	HSK-E 50 A = 70
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron