


Garant**ZeroClamp basisplade, Type: 25438****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360012 25438
GTIN	4045197722713
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle borer til T-not-afstande fra **63, 100, 125 mm**.

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til vertikal-/horisontalmaskiner.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

Bemærk:

Basisplader med spændetop-Ø 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvlåsende spændetoppe.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	596 mm
Type	25438
Højde H	54 mm
Antal spændetoppe	6
Længde A	396 mm
Centermål S	200 mm
Spændetop-Ø	138 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp dækplade til basisplade Type 25449	360013 25449
	360025 12M10/90

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
12M10/90

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
12M10

360025 12M10

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
16M8

360025 16M8

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
12M10/138

360025 12M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
16M10

360025 16M10

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808

360017 12808

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805

360017 12805