



Glatvalseværktøj EG3T-3 universal, Skaftholder, type: S10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291507 S10
GTIN	4060491017488
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm^2 og en hårdhed på op til 45 HRC.

Til anvendelse på langdrejemaskiner.

Passer til:

Ø-område (anbefalet): 5 mm – 50 mm

Bemærk:

- **Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

Teknisk beskrivelse

Rulle-Ø	3 mm
maksimal valsekraft	0,6 kN
Skaftfirkant	10×10 mm
Spids-midterforskydningf	5 mm

Skaftholder, type	S10
Udhængslængde L _A	110 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj