

RUNPOTEC
HFR KABELNENZSPEZIALIST**Perlon-indtrækningsbånd Runpo 1, Båndlængde: 20m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814865 20
GTIN	9120045472103
Artikelklasse	86A

Beskrivelse**Udførelse:**

4 mm kraftigt kunststof-indtrækningsbånd, utroligt smidigt, yderst slidfast og ikke elektrisk ledende. Materialet er knækfast, formstabilt og glider utrolig godt. Bånd af perlon. Den ene ende med klemmemonteret **med fleksibel føringsspids (Runpo-glider)** og trækøje; den anden ende med skruemonteret med trækøje.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	20 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,7 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

Tilbehør

Power Disk	814770
------------	--------

Kabelsmøremiddel

814760