

Garant**Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort, Type: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239740 24
GTIN	4062406115753
Artikelklasse	23A

Beskrivelse**Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 26,21 - 32,2 mm

Passer til Ø bundhul: 30,21 - 40,2 mm

Samlet længde L: 142 mm

Nyttelængde L₁: 84 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 25 Nm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	84 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	25 Nm
passer til Ø gennemgangshul	26,21 - 32,2 mm
Passer til Ø bundhul	30,21 - 40,2 mm
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Samlet længde L	142 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder