

Garant**Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling lang, Type: 29****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239745 29
GTIN	4062406115784
Artikelklasse	23A

Beskrivelse**Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 32,21 - 50 mm

Passer til Ø bundhul: 40,21 - 50 mm

Samlet længde L: 216 mm

Nyttelængde L₁: 152,5 mm

Skaft-Ø D₅ h6: 32 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 35 Nm

Teknisk beskrivelse

Anbefalet tilspændingsmoment	35 Nm
Skaft-Ø D ₅ h6	32 mm
Nyttelængde L ₁	152,5 mm
Passer til Ø bundhul	40,21 - 50 mm
passer til Ø gennemgangshul	32,21 - 50 mm
Samlet længde L	216 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder