

**Garant****Medieskinne til egen bestykning, Passer til type: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928411 1000
GTIN	4062406115869
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik**. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.

Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.

**Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):**

1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,  
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

**Beskrivelse:****Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved vekselstrøm (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Bemærk:**

- **Egnet til påskruning på bordpladen.**
- **Uegnet til montering mellem bæresøjler.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!**

**Teknisk beskrivelse**

Tomt modul, antal (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Monteringshøjde	139 mm
Bredde	1000 mm
Dybde	100 mm
Inddelingsenhed	8E
Passer til type	1000
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	nej
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Modul til energi og medier Modultype 0/2	928470 0/2