

Garant**Mediemodul til bæresøjler, Modultype: CH250/ONOF****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928460 CH250/ONOF
GTIN	4062406116446
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne. Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010 (undtagen str. 200), nr. 928020, 928075 og nr. 928076.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	250 V
Brydeevne	250V / 10A
Nom. strøm	10 A

Højde	480 mm
Bredde	55 mm
Vægt	2 kg
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Antal stikkontakter type J	1
Stikkontakt type	J
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul