

Garant

GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm eller tommer): 7/32



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122361 7/32 |
| GTIN | 4062406116569 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids – giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. De **konvekse hovedskær** og en **defineret afrunding på skærene** giver boret høj stabilitet og maksimal belastningsevne.

Speciel Multi-Nanolayer-belægning til boring i hærdet stål.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med nr. **122362/122372**.

Form **HE**: bestilles med nr. **122361/122371 + 129100HE**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Spånnotlængde L_c | 28 mm |
| Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/o |
| Tomme, nom. Ø svarer til | 5,56 mm |
| Tolerance, nom. Ø | h7 |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 19,66 mm |
| Skaft-Ø D_s | 6 mm |
| Samlet længde L | 66 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Norm | DIN 6537 K |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Serie | Diabolo |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 4xD |
| Type | H |
| Spidsvinkel | 140 grader |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling | nej |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Semi-standard | ja |
| Farvering | rød |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | betinget egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 70 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 65 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 55 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | egnet | 28 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 16 m/min | H |
| Stål < 65 HRC | egnet | 14 m/min | H |
| Stål < 67 HRC | egnet | 10 m/min | H |
| GG (G) | egnet | 70 m/min | K |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Services

Skaftslibning Type HE

129100 HE