


Garant**ZeroClamp konsol med 1 opspændingssted, Type: 19619****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 360030 19619 |
| GTIN | 4045197722676 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetop-Ø **120 mm**, indekseret. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Passer til:

Til basisplader med centermål 200.

Leveringsomfang:

Inklusive koblingsstik og spændebolt nr. 360025 str. 18M16.

Specialtilbehør:

Lynkobling nr.360019 str. 10241 og str. 1003.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------|-------|
| Type | 19619 |
|------|-------|

| | |
|----------------------|------------|
| Konstruktionshøjde H | 120 mm |
| Bredde B | 198 mm |
| Antal spændebolte | 2 |
| Serie | ZeroClamp |
| Tilslutningsgevind | 1/8 tommer |
| Produkttype | Konsol |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ZeroClamp lynkobling Type 10003 | 360019 10003 |
| ZeroClamp lynkobling Type 10241 | 360019 10241 |