

**Fordelerblok, Antal poler / antal udgange: 5/1+3/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928492 5/1+3/6
GTIN	4062406117191
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Beskrivelse:****Tekniske data om industristiks-system (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,6 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved vekselstrøm (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

**Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Bemærk:**

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

**Teknisk beskrivelse**

Antal udgange 3-polet til nr. 923420 str.3	6
Nominel spænding	400 V
Antal udgange 5-polet til nr. 923419 str.5	1
Antal udgange 5-polet til nr. 923420 str.5	1
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Fordelerblok