


Garant GRIDLINE

Medieskinne til bagsiden af filebænken, Højde: 650mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 928500 650 |
| GTIN | 4062406117412 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sidebeklædning til foddel af bukket stålplade, med hulvæg \square 9×9 mm i trin på 37 mm til fastgørelse af kroge og Easyfix-kroge og -holdere samt hulvægstilbehør.

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik**. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.

Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskiner.

Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskiner):

1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

Beskrivelse:**Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
 - 3 × 1,5 mm² ved vekselstrøm (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

Passer til:

Filebænke højde 950 mm, støtteben højde 900 mm og 750 mm.

Bestykning:

Stikkontakt 250 V, nr. 928470 str. DE250V/1: 2

Tomt modul, antal (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Du kan finde flere passende mediemoduler under nr. 928470. Modulerne nr. 928470 i størrelserne _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 og _RCD kan ikke anvendes i sidebeklædningen.

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|--|
| Bredde | 500 mm |
| Højde | 650 mm |
| Stiktype indgang | GST-stiksystem |
| Nominel spænding | 250 V |
| Antal stikkontakter type F | 2 |
| Stikkontakt type | F |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Sidepanel |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Modul til energi og medier Modultype 0/1 | 928470 0/1 |
| Modul til energi og medier Modultype 0/2 | 928470 0/2 |