

**Garant****LED-belysningsenhed med tænd/sluk-kontakt, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928602 1500
GTIN	4062406117481
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industri). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

**Passer til:**

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

**Lakering:**

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Workstation
Dybde	120 mm
Antal tænd/sluk-kontakter	1
Længde	1420 mm
Passer til type	1500 mm
Effektforbrug	36 W
Lysarmatur, længde	1110 mm
Blænd- og flimperfri	ja

Lysarmatur, dybde	30 mm
Farvetemperatur	4000 K
LED-teknologi	ja
Vægt	4 kg
Lysnet	2520 lm
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe