

Waldmann **TAMETO belysningsenhed, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928608 1500
GTIN	4013330060695
Artikelklasse	93L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industriстик). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimмерfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med kabinet i farveløst eloxeret aluminium og sort kunststof. Antiblænding ved hjælp af kegleprismeplade PMMA. Belysningsenheden kan dæmpes trinløst. Den lukkede konstruktion beskytter mod snavs. Tilslutning via industriстикsystem letter seriel kabelføring.

**Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Passer til:**

Bæreamskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	187 mm
Længde	1420 mm
kan dæmpes trinløst	ja
Lysarmatur, dybde	167 mm
Lysarmatur, længde	1190 mm
Farvetemperatur	4000 K

Blænd- og flimmerfri	ja
Vægt	4 kg
Effektforbrug	33 W
LED-teknologi	ja
Passer til type	1500 mm
Lysnet	3200 lm
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe