

Garant**LED-belysningsenhed, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928600 1500
GTIN	4062406117450
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industri). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

Passer til:

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Teknisk beskrivelse

Blænd- og flimperfri	ja
Passer til type	1500 mm
Farvetemperatur	4000 K
Vægt	4 kg
Dybde	120 mm
Lysnet	2520 lm
Længde	1420 mm
LED-teknologi	ja

Effektforbrug	36 W
Lysarmatur, dybde	30 mm
Serie	Workstation
Lysarmatur, længde	1110 mm
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	nej
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe