

Garant**LED-belysningsenhed med tænd/sluk-kontakt, Passer til type: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928602 1000
GTIN	4062406117474
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industriстик). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

Passer til:

Bæreamskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Teknisk beskrivelse

Lysarmatur, dybde	30 mm
Lysnet	1890 lm
Vægt	3 kg
Effektforbrug	27 W
Antal tænd/sluk-kontakter	1
Dybde	120 mm
LED-teknologi	ja

Blænd- og flimmerfri	ja
Længde	920 mm
Passer til type	1000 mm
Lysarmatur, længde	850 mm
Farvetemperatur	4000 K
Serie	Workstation
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe