

Waldmann **Stativlampe Taneo, Type: 47****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928655 47
GTIN	4013330055967
Artikelklasse	93L

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, førsteklasses og vedligeholdelsesfri LED-teknologi med bred, homogen, skygge- og blændefri belysning. Folietaster med tænd/sluk og dæmpning (ned til 10 % trinløst med memory-funktion). Hus af farveløst eloxeret aluminium. Fjederophængt stangsystem med 3D-hovedled. Farvetemperatur neutralhvid med 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pæren (LED-pærene) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren. Med 36 lysdioder.

Leveringsomfang:

Inklusive bordklemme (klemmeområde 0–70 mm).
3,0 m tilslutningsledning med Euro-stik.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Eldrevet
Lampearmatur, længde	577 mm
Lampearmatur, bredde	136 mm
Aktionsradius, 3D-ledarm	180 grader
Lyskilde	LED
Lampearmatur, højde	33 mm
Type af fastgørelse	Bordklemme

Lysfarve	neutral hvid K
Tilslutningskabel, længde	3 m
Effektforbrug	30 W
Belysning, kan dæmpes	trinløs
Lyskilde kan udskiftes	nej
Nominel spænding	250 V
Farvetemperatur	4000 K
Samlet højde	1070 mm
Stiktype indgang	C
Tænd/sluk-kontakt	ja
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe