



## Fræsestiftsæt 5 dele, fortanding INOX – grov, HM, Antal fræsestifter: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	547110 5
GTIN	4007220068816
Artikelklasse	55F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvrerdygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, lav varmeindtrængen i materialet (ingen misfarvning). Skaft-Ø 6 mm.

Sortiment med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 6 mm.

#### Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **austenitisk, rust- og syrebestandigt stål**, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.

#### Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 547200 str. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

### Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	INOX
Fortanding, finhedsgrad	grov
Skæremateriale	HM
Skaft-Ø	6 mm

Antal fræsestifter	5
Produkttype	Fræsestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		

## Tilbehør

FræsestiftFortanding INOX – grov Type A1225	547200 A1225
FræsestiftFortanding INOX – grov Type C1225	547200 C1225
FræsestiftFortanding INOX – grov Type G1225	547200 G1225
FræsestiftFortanding INOX – grov Type F1225	547200 F1225
FræsestiftFortanding INOX – grov Type D1210	547200 D1210