

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 12×20G, Pladelængde: 1500/6+4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 125, 200, 300

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Leveringsomfang:**

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20

Skuffer, nyttebredde i G	12
Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Antal skuffer	10
Vægt	164 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Serie	vario
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
-------------------------------	-----------

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927500 300
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bølge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/4	927300 800/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6