

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1500/6+7mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 922177 1500/6+7 |
| GTIN | 4062406118228 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|--------|
| Skuffekabinet, dybde | 650 mm |
| Antal skuffer | 13 |
| Skuffer, nyttebredde i G | 12 |
| Skuffer, nytteflade i G | 12×20 |

| | |
|--|--|
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Skuffekabinet, højde | 900 mm |
| Højde | 950 mm |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 800 mm |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Skuffekabinet, bredde | 400 mm |
| Vægt | 189 kg |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 300 mm |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 1000 kg |
| Serie | vario |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 950 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 12x20G |
| Produkttype | Filebænk |

Tilbehør

| | |
|--------------------------------|------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm | 927500 200 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm | 927500 125 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm | 927500 100 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm | 927500 75 |
| Låseblænde til GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm | 927500 250 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm | 927500 150 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7 | 927300 900/7 |
| Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm | 926241 1500 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6 | 927300 900/6 |